

réflecteur
SARA-R-D20-M
N° de pièce: 8084168

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Note sur la matière	Conforme RoHS
Température ambiante	-40 ... 65 °C
Mode de fixation	collé
Poids du produit	1,1 g
Matériau corps	PMMA
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Largeur de structure du réflecteur	Mini