


réducteur EMGA-60-A-G3-60P

N° de pièce: 8085344

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|-------------------------|
| Taille de la bride du réducteur | 60 mm |
| Taille de la bride du moteur | 60 mm |
| Jeu à la rotation | 0,27 deg |
| Type d'engrenage | Réducteur angulaire |
| Rapport de réduction | 3:1 |
| Vitesse d'entraînement max. | 13.000 1/min |
| Température de service, réducteur | -25 ... 90 °C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Degré de protection | IP54 |
| Couple de sortie continu | 14 Nm |
| Moment d'inertie du réducteur | 0,394 kgcm ² |
| Couple de sortie max. | 22 Nm |
| Rendement max. | 95 % |
| Rigidité en torsion | 2 Nm/arcmin |
| Poids du produit | 1.700 g |
| Interface du réducteur, arbre de sortie | 60G |
| Interface du réducteur, arbre d'entraînement | 60P |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |