



manodétendeur VRPA-C-Q8-E

N° de pièce: 8086002

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire à reflux
Raccord pneumatique 1	QS-8
Raccord pneumatique 2	QS-8
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal	130 l/min
Température ambiante	0 ... 60 °C
Matériau corps	PBT
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Position de montage	indifférent
Mode d'actionnement	manuel
Élément de réglage	Bouton à verrouillage
Plage de réglage de pression MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Plage de réglage de pression	1 ... 8 bar
Plage de réglage de pression psi	14,5 ... 116 psi
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Classe ISO 4
Poids du produit	33 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints statiques	NBR