


étiquette ASLR-L-X4-612-P240

N° de pièce: 8087174

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6x12,5 mm
Instructions d'utilisation	Impression sur le cadre et sous forme de double panneau possible
Forme	Modèle X4
Étiquetage	Fourni par le client
Surface d'étiquetage	4,9x11,4 mm
Technique d'étiquetage	Imprimante de la société PHOENIX CONTACT telle que THERMOMARK, BLUEMARK ou TOPMARK
Élément de désignation	Identification de l'appareil et de l'emplacement Montage individuel
Taille du bidon	240
Note sur la taille du récipient	10 cadres avec chacun 24 unités
Test au feu	UL94 V-0
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-40 ... 85 °C
Température ambiante	-40 ... 85 °C
Poids du produit	0,1 g
Mode de fixation	Enfonçable manuellement
Couleur	blanc
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau panneau	PC