


bloc de raccordement VABS-P4-20S-G38

N° de pièce: 8087328

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	25 mm
Position de montage	indifférent
Caractéristiques spécifiques	Compatible oxygène selon DIN EN 1797
Conception	Sens de raccordement latéral
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service	0 ... 6 bar
Fluide de service	Gaz inertes Air Oxygène
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible Taille maximale des particules 10 µm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-40 ... 80 °C
Température du fluide	5 ... 50 °C
Température ambiante	5 ... 50 °C
Poids du produit	97 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé