



vérin bloqueur DFST-80-40-D-Y4-A-G2

N° de pièce: 8089687

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	40 mm
Diamètre de piston	80 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés Amortisseur réglable avant
Position de montage	vertical
Mode de fonctionnement	à double effet
Conception	Tige de piston à levier basculant
Détection de position	pour capteurs de proximité
Détection de la position du levier basculant	pour capteurs inductifs
Anti-rotation/guidage	Tige de guidage
Pression de service	2 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	20 mm
Force de choc admise sur la tige de piston sortie	6.000 N
Poids du produit	6.350 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Aluminium moulé sous pression
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable
Matériau galet	POM