


Fausse fiche
NEAC-M-S-BD-R3SCPP
Code article: 8090740



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Largeur	34 mm
Hauteur	22.4 mm
Longueur	69.2 mm
Poids du produit	75.4 g
Taille de fût	1
Raccord électrique 1, connectique	pour RJ45 et SC-RJ
Raccord électrique 1, type de fixation	Push-pull
Degré de protection	IP65 IP67
Note sur le degré de protection	à l'état monté
Température ambiante	-40 °C...70 °C
Température de stockage	-40 °C...70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Couleur du boîtier	argent
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Essai de résistance au feu	UL94 V-0