


kit axial EAMM-A-V32-42AB

N° de pièce: 8094200

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur nominale	36 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,19 kgmm ²
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	130 g
Code d'interface, actionneur	V32
Code d'interface, moteur	42AB
Note sur la matière	Conforme RoHS