


# fixation pour rail CAFM-X4-H

N° de pièce: 8095158

★ Programme standard

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	29 mm
Hauteur	4,2 mm
Longueur	169 mm
Forme	Modèle X4 pour rail de fixation
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-40 ... 85 °C
Température ambiante	-40 ... 85 °C
Poids du produit	38 g
Mode de fixation	encliquetable
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque d'adaptation	Acier fortement allié inoxydable