


kit axial EAMM-A-T46-80PB

N° de pièce: 8096175

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur nominale	68,5 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	7,65 kgmm ²
Couple transmissible	10 Nm
Poids du produit	923 g
Code d'interface, actionneur	T46
Code d'interface, moteur	80PB 80R
Note sur la matière	Conforme RoHS