

unité de conditionnement MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

N° de pièce: 8098376

★ Programme standard

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Affichage de pression	avec manomètre
Pression de service MPa	0,1 ... 1 MPa
Pression de service	1 ... 10 bar
Débit normal, échappement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
Débit nominal normal	1.700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Compatibilité avec l'huile d'ester non assurée
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-5 ... 50 °C
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	470 g
Mode de fixation	Pose de conduites Avec équerre de fixation avec accessoires au choix :
Note sur la matière	Conforme RoHS