

douille de serrage EAMH-145-22-C34-P

N° de pièce: 8098589

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	145
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	35,1 kgmm ²
Poids du produit	252 g
Note sur la matière	Conforme RoHS