


# embase de montage VABA-B14-FL12-FL14

N° de pièce: 8098889

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Pression de service	1,5 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	188 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 2	Flasque 1/2 avec raccord NAMUR
Raccord pneumatique 4	Flasque 1/4 avec raccord NAMUR
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	Alliage d'aluminium