

# accouplement EAMC-42-50-12-22-U

N° de pièce: 8099434

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	12 mm
Diamètre de support 2	22 mm
Taille	42
Longueur nominale	50 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	21 Nm
Poids du produit	133 g
Note sur la matière	Conforme RoHS