


# module d'extension VABF-S6-1-P8A7-G12-CB

N° de pièce: 8104042

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	38 mm
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	611 g
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Aluminium moulé sous pression
Matériau plaque	Aluminium moulé sous pression