


raccord NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

N° de pièce: 8104288

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Conception	Fixation de flexible par raccord cannelé
Forme	Forme droite
Taille	Diamètre 8 mm
Raccordement fluide	UNF1/4-28
Raccordement fluide 2	pour diamètre intérieur de tuyau 1,2 mm
Moyen	Médias fluides Médias gazeux
Note concernant le fluide	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides
Pression de service sur la plage de température totale	-0,075 ... 0,4 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,75 ... 4 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-10,875 ... 58 psi
Température du fluide	0 ... 35 °C
Température ambiante	0 ... 35 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Principe d'étanchéité	dur
Position de montage	indifférent
Couple de serrage nominal	15 Ncm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	1,06 g
Matériaux en contact avec le média	PP
Matériau tourillon vissé	renforcé PA
Note sur la matière	Conforme RoHS
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Instructions d'utilisation	Voir la note d'application (disponible sur le portail support festo.com)