


plaque d'alimentation verticale VMPA14-VSP-QS8

N° de pièce: 8110622

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimension modulaire | 14 mm |
| Pression de service MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Pression de pilotage MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pression de commande | 3 ... 8 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 50 g |
| Raccord pneumatique 1 | QS-8 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau plaque d'alimentation | renforcé PA |