


module électronique VMPA-MPM-EMM-P5

N° de pièce: 8111881

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Nombre maximal de bobines	1
Protection contre les inversions de polarité	oui
Tension de service CC tension de charge	21,6 ... 26,4 V
Courant d'appel nominal par bobine	60 mA jusqu'à 30 ms
Courant nominal pour réduction de courant	22 mA après 30 ms
Séparation de potentiel canal - bus interne	non
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion (état après montage)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	20 g
Pilotage électrique	Multipôle
Matériau corps	POM
Note sur la matière	Conforme RoHS