

union mâle NPQE-D-S4-E-P10

N° de pièce: 8113210

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 2,5 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Forme | Forme droite |
| Taille du bidon | 10 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0,095 ... 0,8 MPa |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 8 bar |
| Pression de service sur la plage de température totale | -13,775 ... 116 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Classe de salle blanche | Classe ISO 4 |
| Température ambiante | -5 ... 60 °C |
| Poids du produit | 0,34 g |
| Raccord pneumatique 1 | Douille de diamètre 4 mm |
| Raccord pneumatique 2 | Douille de diamètre 4 mm |
| Couleur de la bague de déverrouillage | bleu |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | PBT |
| Matériau bague de démontage | POM |