

clip de sécurité NPAP-QE-S-Q12-P10

N° de pièce: 8113232

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille du bidon	10
Position de montage	indifférent
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,8 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 8 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 116 psi
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Classe de salle blanche	Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé.
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Poids du produit	0,28 g
Raccord pneumatique	Pour diamètre extérieur de tuyau 12 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS