

# bobine

## VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME

N° de pièce: 8118254

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	230 V CA : 50/60 Hz, puissance 3,5 VA 230 V DC : 3,5 W
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Certificat entité exposante	GYJ17.1237X
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex e mb IIC T5/T6 Gb
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C
Température ambiante antidéflagrante	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP66
Poids du produit	580 g
Connexion électrique	Bornier, entrée de câbles M20x1.5
Note sur la matière	Conforme RoHS