


bobine

VACC-S18-120-K4-27-NE4ME

N° de pièce: 8118261

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|-----------------------------------|
| Mode d'actionnement | électrique |
| Position de montage | indifférent |
| Affichage de la position de commutation | non |
| Facteur de marche | 100 % |
| Classe d'isolement | H |
| Caractéristiques de bobine | 60 V DC : 12 W |
| Variations de tension admissibles | -15 % / +10 % |
| Certification ATEX hors de l'UE | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Certificat entité exposante | GYJ17.1237X |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz | Ex e mb IIC T4 Gb |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| Température ambiante antidéflagrante | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Degré de protection | IP66 |
| Poids du produit | 580 g |
| Connexion électrique | Bornier, entrée de câbles M20x1.5 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |