

bobine

VACC-S18-35-K4-2U-KS4ME

N° de pièce: 8118315

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	indifférent
Affichage de la position de commutation	non
Facteur de marche	100 %
Classe d'isolement	H
Caractéristiques de bobine	110 V CA : 50/60 Hz, puissance 3,5 VA 110 V DC : 3,5 W
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Certification ATEX hors de l'UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Certificat entité exposante	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz	Ex e mb IIC T5, T6
Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Température ambiante antidéflagrante	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Degré de protection	IP66
Poids du produit	580 g
Connexion électrique	Bornier, entrée de câbles M20x1.5
Note sur la matière	Conforme RoHS