


# module de manipulation DHMZ-DGST-12- -

N° de pièce: 8122327

FESTO



Exemple de  
représentation

## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	30 ... 100 mm
Diamètre de piston	12 mm
Position de montage	vertical
Mode de fonctionnement	à double effet
Conception	Module linéaire pneumatique
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pression de service	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Vitesse max.	0,5 m/s
Répétitivité	±0,02 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Degré de protection	IP40
Température ambiante	5 ... 45 °C
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	102 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	136 N
Note sur la matière	Conforme RoHS