


module de manipulation EHMZ-EGSC-32-BS-KF-

N° de pièce: 8122330

FESTO



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Course de travail	50 ... 100 mm
Diamètre de la vis	6 mm
Pas de la vis	6 mm/U
Position de montage	vertical
Conception	Module linéaire électromécanique avec broche
Détection de position	pour capteurs de proximité
Accélération max.	15 m/s ²
Vitesse max.	0,5 m/s
Répétitivité	±0,015 mm
Facteur de marche	100 %
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 90 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	5 ... 45 °C
Poussée max. Fx	60 N
Constante d'avance	8 mm/U
Note sur la matière	Conforme RoHS