


bloc de raccordement-SET VABS-C12-6-S

N° de pièce: 8122790

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	13 mm
Position de montage	indifférent
Conception	Sens de raccordement latéral
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	Versions spécifiques possibles selon les besoins du client
Pression de service MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pression de service	-1 ... 7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 1]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Taille maximale des particules 5 µm
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 ... 50 °C
Poids du produit	3 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 2	pour diamètre intérieur de tuyau 4 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	PBT