


bloc de raccordement-SET VABS-C12-6-S-B3

N° de pièce: 8122792

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	6 mm
Position de montage	indifférent
Conception	Sens de raccordement latéral
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Pression de service MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pression de service	-1 ... 7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 1]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Taille maximale des particules 5 µm
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 ... 50 °C
Poids du produit	1,1 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 2	pour diamètre intérieur de tuyau 2 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	PBT