


bloc de raccordement VABM-C12-6M-M5-M3-10

N° de pièce: 8122794

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	20 mm
Position de montage	indifférent
Conception	Sens de raccordement par le bas
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Pression de service MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pression de service	-1 ... 7 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 1]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Taille maximale des particules 5 µm
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	5 ... 50 °C
Poids du produit	49,5 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M3
Raccord pneumatique 3	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium