


embase VABS-K2-10B-16-U14-P

N° de pièce: 8122826

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	10
Diamètre nominal	1,6 mm
Raccordement fluide	Taraudage 1/4-28 UNF-2B
Position de montage	indifférent
Conception	Sens de raccordement par le bas
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Sens d'écoulement	irréversible
Fluide de service	Médias fluides Médias gazeux
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Température du fluide	0 ... 50 °C
Température ambiante	0 ... 50 °C
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,2 Nm
Poids du produit	7 g
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	taraudé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau embase	PEEK