


câble de liaison

NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

N° de pièce: 8122832

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Nombre maximal de bobines	1
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Position de montage	indifférent
Poids du produit	2 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain Sortie TOR
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Câble avec connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Plan de pose HP
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	2
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	2
Connexion électrique 1, type de fixation	Push-pull avec interverrouillage contre toute traction accidentelle
Connexion électrique 2, fonction	Alimentation électrique Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	2x fil unique
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	2
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	2
Plage de tension de service CC	0 ... 24 V
Blindage	non
Note en fonctionnement	Exploiter uniquement avec réduction de puissance
Longueur de câble	0,3 m
Caractéristique du câble	Pour applications statiques
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 11 mm
Diamètre de câble	0,96 mm
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau corps	PEEK
Couleur boîtier	gris
Matériau gaine isolante	PVC