


distributeur VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

N° de pièce: 8122933

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Débit nominal normal	703 l/min
Pression de service MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pression de service	1 ... 8 bar
Degré de protection	IP65
Certificat entité exposante	TÜV 968/V 1251.00/21
Fonction de sécurité	Mise à l'échappement sûre
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	Le produit peut être utilisé dans SRP/CS jusqu'à SIL 3 High Demand jusqu'à un SIL 3 pour un mode de "Faible Demande"
Remarque concernant la pression de service	0 - 0,8 MPa avec air de pilotage externe
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS