


kit d'adaptation DADG-AK-F9-1

N° de pièce: 8125947

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	1
Selon la norme	VDI/VDE 3847-2
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pression de service	2 ... 8 bar 29 ... 116 psi
Pression de service nominale	0,6 MPa 6 bar
Pression de service nominale (psi)	87 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Point de rosée sous pression 10°C selon la température ambiante/température du fluide Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Poids du produit	187 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau adaptateur	Acier fortement allié inoxydable
Matériau plaque d'adaptation	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau joints	NBR
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable