

kit parallèle EAMM-U-87-T46-80PB-147

N° de pièce: 8126168

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	87
Entraxe	147 mm
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	3.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie	44,4 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,22 Nm
Couple transmissible	3 Nm
Poids du produit	1.159 g
Code d'interface, actionneur	T46
Code d'interface, moteur	80PB 80R
Note sur la matière	Conforme RoHS