

support CAFM-D4-W

N° de pièce: 8127358

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|------------------------------|
| Largeur | 216 mm |
| Hauteur | 97 mm |
| Longueur | 345 mm |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -20 ... 70 °C |
| Température ambiante | 0 ... 40 °C |
| Poids du produit | 749 g |
| Mode de fixation | Vissé |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau équerre de fixation | Acier revêtu poudre époxy |