


plaque de commande DADG-FM-VDE1G18

N° de pièce: 8131546

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Pression de service	2 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Couple de serrage max.	9 Nm
Poids du produit	227 g
Mode de fixation	Fixation directe par filetage sur la culasse arrière
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR Acier fortement allié inoxydable
Matériau corps	Aluminium anodisé
Matériau vis	Laiton nickelé