


amortisseur DYEF-G8-M14-Y1-F1A

N° de pièce: 8132356

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M14
Course	1,2 mm
Amortissement	Amortissement P sans butée fixe métallique
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Variantes	Recommandé pour les sites de production dédiés à la fabrication de batteries lithium-ion
Vitesse d'impact max.	0,8 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	1,2 mm
Couple de serrage max.	8 Nm
Energie max. absorbée par course	0,45 J
Poids du produit	136,5 g
Mode de fixation	avec douilles filetées
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié