


embase VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1E

N° de pièce: 8141661

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conception	Structure canal 1001
Raccord de distributeur conforme à la norme	VDI/VDE 3847-1
Pression de service MPa	0 ... 0,8 MPa
Pression de service	0 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gaz inertes
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-40 ... 80 °C
Température ambiante	-40 ... 80 °C
Poids du produit	1.300 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique	Conception de l'embase, Airing
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium corroyé anodisé (20 µm)
Matériau joints	EPDM NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium corroyé anodisé (20 µm)
Matériau vis	Acier fortement allié inoxydable