


réducteur EMGA-40-P-G8-EAS-40

N° de pièce: 8141729

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille de la bride du réducteur	40 mm
Taille de la bride du moteur	40 mm
Jeu à la rotation	0,25 deg
Type d'engrenage	Engrenage planétaire
Rapport de réduction	8:1
Vitesse d'entraînement max.	18.000 1/min
Température de service, réducteur	-25 ... 90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP54
Couple de sortie continu	6 Nm
Moment d'inertie du réducteur	0,015 kgcm ²
Couple de sortie max.	10 Nm
Rendement max.	96 %
Rigidité en torsion	0,85 Nm/arcmin
Poids du produit	350 g
Interface du réducteur, arbre de sortie	40G
Interface du réducteur, arbre d'entraînement	40P
Note sur la matière	Conforme RoHS