

# mamelon double NPFC-DS-G14-G38-M

N° de pièce: 8142586

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                                  | Valeur                                   |
|--|--|
| Matériau raccord fileté                          | Laiton nickelé                           |
| Taille du bidon                                  | 10                                       |
| Pression de service                              | -0,95 ... 10 bar                         |
| Fluide de service                                | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK          | 1 - Faibles effets de corrosion          |
| Conformité PWIS                                  | VDMA24364-B2-L                           |
| Température ambiante                             | -10 ... 60 °C                            |
| Couple de serrage nominal, raccord pneumatique 1 | 38,5 Nm                                  |
| Couple de serrage nominal, raccord pneumatique 2 | 9,05 Nm                                  |
| Tolérance pour le couple de serrage nominal      | ± 20 %                                   |
| Poids du produit                                 | 23,13 g                                  |
| Raccord pneumatique 1                            | G3/8                                     |
| Raccord pneumatique 2                            | G1/4                                     |
| Note sur la matière                              | Conforme RoHS                            |
| Matériau joints                                  | PVC                                      |