


bloc d'alimentation CACN-3A-1-10-G2

N° de pièce: 8149581

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	42 mm
Hauteur	130 mm
Longueur	160 mm
Position de montage	Convection libre
Alimentation primaire	monophasé
Courant d'entrée	1,3 - 3,1 A
Tension de sortie nominale CC	24 V
Courant de sortie nominal	10 A
Plage de tension d'entrée CA	100 ... 240 V
Autonomie en cas de coupure de courant	20 ms
Fréquence de réseau	45 ... 65 Hz
Agrément	c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-40 ... 85 °C
Humidité relative de l'air	95 %
Degré de protection	IP20
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Poids du produit	1.168 g
Mode de fixation	à rail symétrique
Note sur la matière	Conforme RoHS