

kit de raccordement DADG-AK-G8-10-80

N° de pièce: 8152371

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Taille | 10 |
| Course | 80 mm |
| Pression de service MPa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pression de service | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Couple de serrage max. | 1,5 Nm |
| Tolérance du couple de serrage | ± 10 % |
| Couple de serrage max. raccord pneumatique 1 | 0,7 Nm |
| Poids du produit | 14,5 g |
| Raccord pneumatique | M5 |
| Matériau adaptateur | Résine époxy |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau vis | Acier, avec revêtement |