

# kit de raccordement DADG-AK-G8-16-20

N° de pièce: 8152381

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	16
Course	20 mm
Pression de service MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pression de service	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Tolérance du couple de serrage	± 10 %
Couple de serrage max. raccord pneumatique 1	0,7 Nm
Poids du produit	13,5 g
Raccord pneumatique	M5
Matériau adaptateur	Résine époxy
Matériau joints	NBR
Matériau vis	Acier, avec revêtement