

bobine

VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME

N° de pièce: 8156761

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'actionnement | électrique |
| Position de montage | indifférent |
| Affichage de la position de commutation | non |
| Facteur de marche | 100 % |
| Classe d'isolement | H |
| Caractéristiques de bobine | 230 V DC : 1,8 W 230 V AC : 40/65 Hz, puissance 1,8 VA |
| Variations de tension admissibles | -15 % / +10 % |
| Certification ATEX hors de l'UE | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| Certificat entité exposante | 21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Gaz | Ex e mb IIC T4, T5, T6 |
| Protection contre les étincelles d'explosion de type Poussière | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C |
| Température ambiante antidéflagrante | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Degré de protection | IP65 |
| Poids du produit | 330 g |
| Connexion électrique | Bornier, entrée de câbles M20x1.5 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |