


# kit axial EAMM-A-D100-150A-S1

N° de pièce: 8157276

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	143 Nm
Poids du produit	3.444 g
Code d'interface, actionneur	D100B
Code d'interface, moteur	140A 150A
Note sur la matière	Conforme RoHS