

amortisseur DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

N° de pièce: 8161525

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Course	12 mm
Amortissement	autoréglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1 m/s
Temps de rappel court	0,2 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	12 mm
Force d'impact max.	1.000 N
Energie max. absorbée par course	10 J
Energie max. absorbée par heure	36.000 J
Energie résiduelle max.	0,05 J
Force de rappel	28 N
Poids du produit	95 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier zingué
Matériau tige de piston	Acier fortement allié
Matériau écrou	Acier zingué