



amortisseur DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9

N° de pièce: 8161535

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Course	25 mm
Amortissement	autoréglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	1 m/s
Temps de rappel court	0,3 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	25 mm
Force d'impact max.	6.000 N
Energie max. absorbée par course	220 J
Energie max. absorbée par heure	180.000 J
Energie résiduelle max.	2 J
Force de rappel	150 N
Poids du produit	1.050 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier zingué
Matériau tige de piston	Acier fortement allié
Matériau écrou	Acier zingué