


kit axial EAMM-A-X48-57A

N° de pièce: 8165289

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	6,5 Nm
Poids du produit	614 g
Code d'interface, moteur	57A
Note sur la matière	Conforme RoHS