

tuyau plastique PUN-H-SF-12X2,3-BL

N° de pièce: 8167907

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 49 mm |
| Diamètre intérieur | 7,4 mm |
| Rayon de courbure min. | 21 mm |
| Instructions d'utilisation | TPE-U Ether basiert |
| Propriétés du tuyau | Suitable for energy chains |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 6 bar |
| Pression de service sur la plage de température totale | -13,775 ... 87 psi |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 ... 1,3 MPa -0,95 ... 13 bar -13,775 ... 188,5 psi |
| Remarque concernant la pression de service | Eau : pression de service dépendant de la température, voir diagramme, max. 0,7 MPa à 0 - 60 °C |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace) |
| Test de résistance au feu du matériau | UL94 HB |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé. |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -35 ... 80 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,085 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 12 mm |
| Couleur | bleu |
| Dureté Shore | D 54 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau tuyau | TPE-U(PU) |