


filtre MS2-LF-QS6-C-P-M-B

N° de pièce: 8183324

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	2
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	3 ml
Pression de service MPa	0,1 ... 1 MPa
Pression de service	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Débit nominal normal	250 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de salle blanche	Classe ISO 7
Température de stockage	-5 ... 50 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	42,1 g
Mode de fixation	Montage sur face avant Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	QS-6
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau ressort	Acier fortement allié
Matériau filtre	PE
Matériau corps	renforcé PA
Matériau diaphragme	NBR
Matériau cuve	PC