


Douille de centrage ABAZ-G9-HD-6

Code article: 8183326

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	6
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	2
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Le produit correspond à la définition de produit interne de Festo pour l'utilisation dans la fabrication de batteries :Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation.Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Classe de salle blanche	Classe 6 selon ISO 14644-1
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	2.4 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau douille	Acier inoxydable fortement allié